


acoplamento EAMD-21-15-12-8X10

Código da peça: 4820335

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	12 mm
Diâmetro fixação 2	8 mm
Dimensões	21
Comprimento nominal	15 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	10.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	0,45 kgmm ²
Torque transferível	2 Nm
Peso do produto	13,5 g
Observações sobre material	Conforme RoHS