



Filtro CEM CAMF-C5-FC

Cód. do item: 4825847

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...30 V
Tensão nominal CA	24 V
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP30
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-40 oC...80 oC
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	15
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	8
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de construção	Angular
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Conector macho
Conexão elétrica 2, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	15
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	8
Conexão elétrica 2, tipo de fixação	2 parafusos 4-40 UNC-2A
Protocolo	HIPERFACE
Cor corpo	prata
Material corpo	Plástico metalizado