

# manivela VAOH-F7-17-H9-A-22

Código da peça: 4895386

FESTO

para acionamento mecânico das válvulas de esfera VZBE (2 vias),  
bloqueável.

A Festo é somente o distribuidor deste produto, não o fabricante.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	325 mm
Tipo de acionamento	manual
Posição de instalação	Nos dois lados
Abertura da chave	17 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	850 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da alavanca manual	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, alavanca manual	1.4301