

fixação por flange

DAMF-Q12-12

Código da peça: 4965018

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	12
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Torque máximo	2 Nm
Peso do produto	54 g
Tipo de fixação	com furo passante
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado