


acoplamento EAMD-32-32-9-16X20

Código da peça: 5038002

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	9 mm
Diâmetro fixação 2	16 mm
Dimensões	32
Comprimento nominal	32 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	14,5 kgmm ²
Torque transferível	12,5 Nm
Peso do produto	127 g
Observações sobre material	Conforme RoHS