


acoplamento EAMD-75-51-40-32X32-U

Código da peça: 5078084

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	40 mm
Diâmetro fixação 2	32 mm
Dimensões	75
Comprimento nominal	51 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	4.500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	425 kgmm ²
Torque transferível	200 Nm
Peso do produto	741 g
Observações sobre material	Conforme RoHS