


# base manifold MHA3-PR8-3-1/8

Código da peça: 525224

FESTO

Para válvulas sub-base MHA3-...-HC/TC



## Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	8
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante com trilho DIN
Tipo de fixação de válvula	com rosca interna
Conexão pneumática 1/33	G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca interna G1/8
Conexão pneumática 3/11	G1/4
Material da placa de conexão	Liga de alumínio