

tubo flexível PAN-V0-8X1-BL-20

Código da peça: 525467

Produto a ser descontinuado

FESTO

Tubo flexível de polímero resistente a faíscas e centelhas

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	10 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	45 mm
Diâmetro interno	6 mm
Raio de curvatura mínimo	24 mm
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 12 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme declaração do fabricante em www.festo.com Óleo mineral
Material à prova de fogo	UL94 V-0 (caixa)
Temperatura ambiente	-30 ... 90 °C
Peso do produto por comprimento	0,065 kg/m
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 8mm
Cor	azul
Dureza Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	Poliamida 12 PVC-P