


# Base de conexão VIGI-04-D-1-3/8

Código da peça: 525572

FESTO

para terminal de válvulas



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	8 mm
Pressão de trabalho	-0,9 ... 16 bar
Meio operacional	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Conexão de pilotagem 12	G1/8
Conexão de pilotagem 14	G1/8
Conexão pneumática 3/5 combinada	G1/2
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G3/8
Conexão pneumática 4	G3/8
Conexão pneumática 5	G1/2
Informação sobre material, base de conexão	Injetados de alumínio