


# ventosa ESV-30-GT

Código da peça: 526000

FESTO

Peça de desgaste, fácil de substituir



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura para suporte de ventosa	3,5 mm
Raio mínimo da peça de trabalho R	26 mm
Diâmetro da ventosa com conector	30 mm
Volume da ventosa com conector	2,4 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	redonda, em forma de sino
Formato da ventosa	redonda funda
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Força de ruptura com 70% de vácuo	36 N
Força de fixação com pressão operacional normal	36 N
Força lateral na pressão operacional nominal	13 N
Peso do produto	4,2 g
Tipo de fixação	pela conexão de vácuo
Cor	marrom avermelhado
Dureza Shore	72 +/- 5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	Vulkollan®