



Conjunto de manômetros DPA-63-16-MA-SET

Código da peça: 526097

FESTO

para multiplicador de pressão



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 837-1
Dimensão nominal do manômetro	40
Princípio construtivo	Manômetro do tubo de Bourdon
Tipo de fixação	com rosca externa
Pressão de trabalho	16 bar
Classe da precisão de medidas	2,5
Classe de proteção	IP43
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão pneumática	G1/8
Peso do produto	250 g