

Cabo do resolver KRES-AC-10

Código da peça: 526744

FESTO

Para servomotores tipo MTR-AC-55/70/100.



Ficha técnica

Característica	Valor
Classe de proteção	IP54
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-20 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Raio de curvatura mínimo do cabo	100 mm
Estrutura do cabo	3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ² blindado
Comprimento do cabo	10 m
Informação sobre material, revestimento do cabo	PUR