


cabo com conector KMH-2,5

Código da peça: 527400

FESTO

Para válvulas solenóide tipo MHA1-P...-HC/TC e MHP1-P...-HC/TC



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso do produto	17 g
Conexão elétrica	de 2 pinos
Comprimento do cabo	2,5 m
Tipo de fixação	Clipe
Código de cores, isolamento dos fios	Pino 1 = preto Pino 2 = azul
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	POM
Informação sobre material, revestimento do cabo	PVC