


distribuidor ASI-KVT-FKX2-M12

Código da peça: 527474

FESTO

para AS-i



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	46 mm
Altura	102 mm
Comprimento	28,5 mm
Tipo de fixação	Opcional: com furo passante com trilho DIN
Peso do produto	190 g
Interface fieldbus	AS-Interface: plugue para cabo AS-i Conector, M12x1, 4 pólos, com código A Tensão da carga: plugue para cabo AS-i
Tensão operacional c.c., AS-i	26,5 ... 31,6 V
Tensão operacional nominal c.c. AS-i	26,5 V
Tensão operacional c.c., tensão de carga	20,4 ... 26,4 V
Tensão operacional nominal c.c., tensão de carga	24 V
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529 quando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	reforçado com PA
Informação sobre material, vedações	PUR
Informação sobre material, tampão	reforçado com PA
Umidade relativa do ar	5 - 90 % não condensável