

unidade de tratamento de ar FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H

Código da peça: 527865



Classic - não usar para novos projetos

FESTO

Com terminal roscado, manômetro, dreno semi-automático.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Micro
Série	D
Trava do atuador	Manopla com trava
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Dreno	semi-automático
Princípio construtivo	Filtro regulador com manômetro Lubrificador proporcional padrão
Volume máximo do condensado	3 cm ³
Grau de filtração	5 µm
Indicador de pressão	com manômetro
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Faixa de regulação de pressão	0,5 ... 7 bar
Histerese de pressão máxima	0,3 bar
Vazão nominal padrão	160 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	149 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Material do corpo	Liga de alumínio
Material do copo	PC