


base de conexão elétrica MHAP-PI-D-0.5

Código da peça: 529116

FESTO

para terminal de válvulas CPA-SC, duas bobinas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Clipe
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	5 g
Conexão elétrica	Soquete de 3 pinos
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 60 V
Carga admissível de corrente	3 A
Comprimento do cabo	0,5 m
Diâmetro do cabo	1 mm
Estrutura do cabo	3x0,14
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-20 ... 50 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PA
Informação sobre material, conectores	Cobre galvanizado