

# Combinação de unidades de conservação MSB6-1/4-FRC4:J8M1-Z

Código da peça: 530267

FESTO

Combinação de filtro, regulador e lubrificador, máxima pressão de saída 7 bar, filtro de 5 µm, com manômetro, manopla de regulagem com possibilidade de trava, copo de plástico com proteção de plástico, dreno automático, sentido do fluxo da direita para esquerda.



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor  |
|---|--|
| Dimensões                                     | 6  |
| Série   | MS   |
| Trava do atuador                              | Manopla com trava integrada  |
| Posição de instalação                         | vertical +/- 5°  |
| Dreno   | totalmente automático  |
| Princípio construtivo                         | Filtro regulador com manômetro<br>Lubrificador proporcional padrão   |
| Grau de filtração                             | 5 µm   |
| Função reguladora                             | Pressão inicial constante<br>com compensação de pressão inicial<br>com escape secundário<br>com fluxo de retorno |
| Proteção de copo                              | Copo de proteção plástico  |
| Indicador de pressão                          | com manômetro  |
| Pressão de trabalho                           | 1,5 ... 12 bar   |
| Faixa de regulagem de pressão                 | 0,3 ... 7 bar  |
| Vazão nominal padrão                          | 2.000 l/min  |
| Meio operacional                              | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Gases inertes  |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)                                       |
| Classe de resistência à corrosão KBK          | 2  |
| Temperatura de armazenamento                  | -10 ... 60 °C  |
| Classe de pureza do ar na saída               | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:-]   |
| Temperatura do meio                           | 5 ... 60 °C  |
| Temperatura ambiente                          | 5 ... 60 °C  |
| Peso do produto                               | 1.495 g  |
| Tipo de fixação                               | com acessórios   |
| Conexão pneumática 1                          | G1/4   |
| Conexão pneumática 2                          | G1/4   |