

acoplamento EAMC-30-35-6-9

Código da peça: 530941

FESTO

Para atuador eletromecânico com servomotor.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	6 mm
Diâmetro fixação 2	9 mm
Dimensões	30
Comprimento nominal	35 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	8.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	6,1 kgmm ²
Torque transferível	7,5 Nm
Peso do produto	45 g
Observações sobre material	Conforme RoHS