


engate rápido macho KS2-CN-4-S

Código da peça: 531664

Produto a ser descontinuado

FESTO

para engate rápido com fechamento automático, conexão passa-muro
Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo
no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2,7 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	110 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso do produto	16 g
Conexão pneumática 1	CN-4
Observações sobre material	Conforme RoHS