


Lubrificador MS6N-LOE-3/8-R-Z

Código da peça: 531715

FESTO

Filtro de carvão ativado, copo com proteção plástica, sentido de vazão da direita para a esquerda.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	6
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Lubrificador proporcional padrão
Quantidade máxima de óleo	75 cm ³
Proteção de copo	Copo de proteção plástico
Pressão de entrada 1	1 ... 16 bar
Vazão mínima para função do lubrificador	50 l/min
Vazão nominal padrão	5.300 l/min
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, grau de filtração 40 µm
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	600 g
Tipo de fixação	com acessórios Opcional: Montagem na tubulação
Conexão pneumática 1	NPT3/8-18
Conexão pneumática 2	NPT3/8-18
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio
Informação sobre material, copo	PC