

Lubrificador MS6N-LOE-1/4-U-Z

Código da peça: 531719

FESTO

Filtro de carvão ativado, copo metálico, sentido de vazão da direita para a esquerda.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	6
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Lubrificador proporcional padrão
Quantidade máxima de óleo	80 cm ³
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Pressão de entrada 1	1 ... 16 bar
Vazão mínima para função do lubrificador	50 l/min
Vazão nominal padrão	2.500 l/min
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, grau de filtração 40 µm
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	810 g
Tipo de fixação	com acessórios Opcional: Montagem na tubulação
Conexão pneumática 1	NPT1/4-18
Conexão pneumática 2	NPT1/4-18
Informação sobre material, corpo	Injetados de alumínio
Informação sobre material, copo	Liga de alumínio