

anel de vedação OK-1/2

Código da peça: 531774

FESTO

Para vedar munhões roscados.



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	ISO 16030
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Aperto manual à temperatura ambiente	sim
Torque de aperto nominal	14 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	0,6 g
Conexão pneumática	G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos batentes	reforçado com PA
Material das vedações	TPE-U(PU)