


conector macho FBS-SUB-9-GS-DP-B

Código da peça: 532216

FESTO

para PROFIBUS



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Altura	62 mm
Comprimento	61 mm
Protocolo	PROFIBUS
Elementos de controle	Interruptores DIL
Funções adicionais	Desconexão do segmento de bus subsequente
Peso do produto	60 g
Interface fieldbus	2x 2 terminais com mola
Diâmetro admissível do cabo	5 ... 10 mm
Classe de proteção	IP65 IP67 quando montado conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	95 % não condensável
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	reforçado com PA
Material da porca de união	Latão
Material dos parafusos	Aço
Material das vedações	NBR