

# conexão rápida em L roscada

## QBL-1/2-3/8-U-M

Código da peça: 533245

FESTO

Com giro de 360°, rosca externa com sextavado externo.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	0,315 "
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Revestimento
Design	Formato L
Tamanho da embalagem	5
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	13,775 ... 145 psi
Classificação marítima	ver certificado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	1,848 oz
Tipo de fixação	Sextavado externo SW22
Conexão pneumática 1	Rosca externa R1/2
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo 3/8"
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 ... 140 °F
Cor do anel de soldura	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PBT
Material do retentor roscado	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável