

# tubo espiral

## PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Código da peça: 533466

FESTO

altamente flexível, reforçado com fibras, em grande parte resistente à hidrólise.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento do trabalho	4,8 m
Diâmetro externo	11,7 mm
Comprimento do bloco	1,172 m
Raio de curvatura relevante para a vazão	65 mm
Diâmetro interno	7,9 mm
Diâmetro da bobina	51 mm
Quantidade de enrolamentos	41
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 13 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 60 °C
Torque de aperto nominal	12,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	480 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G3/8
Conexão pneumática 2	Rosca externa G3/8
Cor	azul
Dureza Shore	A 87 +/-3
Material da rosca de conexão	Latão níquelado
Material da proteção contra dobras	POM
Material da tubulação	TPE-U(PU)