

unidade de indicação e controle FED-90


Código da peça: 533532

Produto a ser descontinuado

FESTO

Unidade de controle, display e unidade de indicação e controle com monitor gráfico de cristal líquido para a conexão em sistemas SPS, 12 teclas de função.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de montagem	71 mm
Altura	176 mm
Comprimento	141 mm
Espessura máx. painel frontal	5 mm
Memória do usuário	512 kByte
Número de usuários LEDs	13
Número de teclas de função	12
Número de teclas do sistema	23
Relógio de tempo real	sim
Listas de eventos	256
Memória de receita	16 kByte
Alarmes	1.024
Desvio relógio de tempo real	130 s / mês
Número de LEDs de sistema	4
Indicador	LCD monocromático com iluminação de fundo
Tipo de indicador	4 x 20 caracteres LCD com fundo iluminado
Tamanho do display	4 x 20 caracteres
Bateria de backup	3 V / 270 mA lítio
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Resolução do display	120x32 Pixel
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	0,3 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP65 na parte frontal, IP20 na parte traseira
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Autorização	RCM Mark
Peso do produto	1.100 g
Interface AUX	Sub-D 9 pinos Soquete
Interface da impressora	RS232 Sub-D 15 pinos Soquete
Interface PC	RS232 Sub-D

Característica	Valor
	15 pinos Soquete
Interface programação	9,6 - 38,4 kBd
Interface CLP	RS232 Sub-D 15 pinos Conector
Interface Ethernet	Opcional, 10 MBd
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Observações sobre material	Conforme RoHS
Software de programação	FED Designer 6.06 ou superior
Proteção contra explosão certificação fora da União Europeia	NEC 500 Class I, Div. 2