


acoplamento EAMC-42-50-14-20

Código da peça: 533710

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	14 mm
Diâmetro fixação 2	20 mm
Dimensões	42
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	6.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	34,8 kgmm ²
Torque transferível	17 Nm
Peso do produto	138 g
Observações sobre material	Conforme RoHS