

Silenciador U-M5-50

Código da peça: 534221

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	50
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Nível de pressão acústica	70 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Conexão pneumática	M5
Informação sobre material, silenciador	bronze
Informação sobre material, espigão aparafusado	Latão