

filtro regulador MS12-LFR

Código da peça: 535022

FESTO

Para montagem manifold, com rosca G.



A título de exemplo

Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	12
Série	MS
Trava do atuador	Manopla com trava Manopla com trava integrada com acessórios, de fecho
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Filtro regulador com manômetro
Indicador de pressão	com manômetro
Histerese de pressão máxima	0,4 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios Opcional:
Material do corpo	Injetados de alumínio
Material do copo	Liga de alumínio