



# lubrificador MS4N-LOE-1/8-U

Código da peça: 535799

FESTO

Filtro de carvão ativado, copo metálico, sentido de vazão da esquerda para a direita.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	4
Série	MS
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Princípio construtivo	Lubrificador proporcional padrão
Quantidade máxima de óleo	36 cm <sup>3</sup>
Proteção de copo	integrado como recipiente metálico
Pressão de trabalho	1 ... 12 bar
Vazão mínima para função do lubrificador	40 l/min
Vazão nominal padrão	1.100 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	354 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios Opcional:
Conexão pneumática 1	1/8 NPT
Conexão pneumática 2	1/8 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Injetados de alumínio
Material do copo	Injetados de alumínio Liga de alumínio
Material do visor	PA