


Bloco básico CDVI5.0-GB4-DN

Código da peça: 535840

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	132 mm
Número máximo de posições de válvula	4
Classe de resistência à corrosão KBK	3
Autorização	C-Tick
Peso do produto	1.320 g
Tipo de fixação	Com rosca interna e pino espaçador
Conexão orifício de ventilação	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 4	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS