


Checkbox CHB-C-X

Código da peça: 536084
Produto a ser descontinuado

FESTO

[design compacto](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2015. Produto alternativo no Support Portal.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro parcial máx.	25 mm
Função de contagem	sim
Classe de proteção	IP64
Conexão para régua potenciométrica	conforme especificação RS 485
Comprimento parcial máx.	Depende da velocidade da esteira e da resolução necessária
Diâmetro parcial mín.	0,5 mm
Comprimento parcial mín.	1 mm
Saídas	Comando do equipamento de transporte Controle da esteira / standby Mensagem de status "Atenção" Peça incorreta Peça boa, mas na orientação incorreta Peça boa e na orientação correta Saída de erros PLC_Power Quantidade pré-ajustada foi alcançada
Entradas	Início externo Counter Reset Erro externo Camera - Enable Sensor de status 2 Sensor de status 1 Sensor externo Teach-in externo Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Tecla bloqueada
Quantidade máx. de orientações diferentes por memória de tipo	8
Quantidade máx. de memórias de tipos	12
Pré-seleção da quantidade	Software CheckKon
Faixa de contagem	1 - 2 Mrd.
Proteção interna	Fusível 8 A
Limite eletrônico das saídas em	700 mA
Corrente total máx. na conexão CLP	1 A
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente nas saídas sem carga	750 mA
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 15 %
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Condições ambientais	seco

Característica	Valor
	Proteção contra interferências de iluminação externa ar do ambiente o mais limpo possível
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Resolução da câmera	6/100 mm
Tempo de exposição	128 ... 1.024 μ s
Interface de diagnóstico	de 4 pinos M12x1 Interface RS232 115 Kbaud Soquete