


fixação por flange FNC-25

Código da peça: 537248

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	25
Com base na norma padrão	ISO 21287
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	165 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado