

# flange oscilante SNCL-25

Código da peça: 537793

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	25
Com base na norma padrão	ISO 21287
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso do produto	41 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Liga de alumínio
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço galvanizado