


# cabo de controle KES-MC-1-SUB-9-5

Código da peça: 537924  
Produto a ser descontinuado

[Próprio para MTR-DCI-...](#)

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	9
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	9
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	10
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	9
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 24 V
Comprimento do cabo	5 m
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Raio de curvatura, instalação de cabo fixa	$\geq 28$ mm
Raio de curvatura, instalação de cabo móvel	$\geq 51$ mm
Dímetro do cabo	6,8 mm
Estrutura do cabo	10x0,14 blindado
Seção transversal nominal do condutor	0,14 mm <sup>2</sup>
Extremidades do fio	Terminal pin
Classe de proteção	IP54
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão