

cabo de alimentação KPWR-MC-1-SUB-9HC-5

Código da peça: 537932
Produto a ser descontinuado

[Próprio para MTR-DCI-...](#)

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D Mixed
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	2
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	2
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	2
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	2
Faixa de tensão operacional c.c.	24 ... 48 V
Comprimento do cabo	5 m
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Raio de curvatura, instalação de cabo móvel	≥ 64 mm
Diâmetro do cabo	8,6 mm
Estrutura do cabo	2x1,5 blindado
Seção transversal nominal do condutor	1,5 mm ²
Extremidades do fio	Terminal pin
Classe de proteção	IP54
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C