


cabo de conexão

NEBV-S1G25-K-10-N-LE15

Código da peça: 538224

FESTO

para conexão multipolo no terminal de válvulas VTUB, com conector Sub-D, 15 pinos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	4-40 UNC-2B
Peso do produto	1.270 g
Conexão elétrica 1	Conector Sub-D, 25 pinos
Conexão elétrica 2	extremidade livre, 15 fios
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Comprimento do cabo	10 m
Propriedades do cabo	Padrão
Raio de curvatura mínimo do cabo	90 mm
Diâmetro do cabo	9 mm
Estrutura do cabo	15x0,34
Classe de proteção	IP65 IP67 quando montado
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 50 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	PBT
Material da porca de união	PA
Material das vedações	TPE-O