

compensador de momento FKC-18

Código da peça: 538714

FESTO

para atuador sem haste DGC-G.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	18
Desvio radial +/-	2,5 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carga máxima admissível de curta duração na direção da força +/-	3.000 N
Carga máxima admissível de longa duração na direção da força +/-	1.400 N
Peso do produto	96,8 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da junta	reforçado com PA
Material do munhão esférico	Aço alta liga
Material da placa	Liga de alumínio