

guia passiva FDG-25- -ZR-RF

Código da peça: 538791

FESTO



A título de exemplo



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Dimensões	25
Curso	1 ... 5.000 mm
Reserva de curso	86 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de rolamento
Princípio construtivo	Guia
Aceleração máx.	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Velocidade máxima	$\leq 10 \text{ m/s}$
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Momento de inércia da área de 2º grau lx	594,7E+03 mm ⁴
Momento de inércia da área de 2º grau ly	237,2E+03 mm ⁴
Força máxima Fy	150 N
Força máxima Fz	150 N
Torque máx. Mx	7 Nm
Força de deslocamento	5 ... 12 N
Peso adicional por 10 mm de curso	29,2 g
Tipo de fixação	com acessórios
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Contém substâncias com LABS
Material da capa de proteção	PA
Material do trilho da guia	Aço
Material dos componentes da guia	Aço
Material do corpo	Alumínio anodizado