

cabo de controle KES-MC-1-SUB-15-2,5



Código da peça: 538919

Produto a ser descontinuado

FESTO

Para acoplar I/O, conectando-as a qualquer sistema de comando.

Produto será descontinuado. Disponível até 2020. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Identificação do Cabo	Sem suporte para acessório de identificação
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	15
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	15
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	18
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	15
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 24 V
Comprimento do cabo	2,5 m
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Raio de curvatura, instalação de cabo fixa	≥ 40 mm
Raio de curvatura, instalação de cabo móvel	≥ 75 mm
Diâmetro do cabo	10 mm
Estrutura do cabo	18x0,34 blindado
Seção transversal nominal do condutor	0,34 mm ²
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Classe de proteção	IP54
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão