



filtro silenciador LFU-3/8

Código da peça: 539133

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	G3/8
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	1 µm
Dreno	manualmente giratório
Pressão de operação Mpa	0 ... 1,6 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 16 bar
Pressão operacional	0 ... 232 psi
Vazão em relação à atmosfera	>= 4.700 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Redução de ruídos	Redução de 40 dB
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de pressão acústica	78 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	190 g
Conexão pneumática	G3/8
Material do corpo	PP