


# distribuidor giratório

## GF-1/4-2

Código da peça: 539288

FESTO

Distribuidor giratório múltiplo, 2 entradas e saídas separadas.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	8 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Vazão nominal padrão 1.1-2.1	1.250 l/min
Vazão nominal padrão 1.2-2.2	2.020 l/min
Rotação máxima	300 1/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (estado líquido, livre de gelo)
Observação sobre meio operacional e do piloto	Utilizar filtro de 5 µm quando operar com água Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS