


distribuidor giratório

GF-1/2-1/4

Código da peça: 539292

FESTO

Distribuidor giratório simples, 1 entrada - 4 saídas.
A força de acionamento depende da altura de partida.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	15 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Vazão normal 1-2.1 (6->0)	4.050 l/min
Vazão normal 1-2.X aberta (6->0)	14.130 l/min
Rotação máxima	2.500 1/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (estado líquido, livre de gelo)
Observação sobre meio operacional e do piloto	Utilizar filtro de 5 µm quando operar com água Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Torque máximo	8 Nm
Torque de aperto nominal	4,25 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS