

# conector fêmea MSSD-V-M16

Código da peça: 539713

FESTO

Para solenóides e válvulas, diagrama de conexões conforme DIN EN 175 301, tipo B.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência da conexão	50
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	35 g
Conexão elétrica	de 3 pinos Soquete angular Diagrama de conexões formato B conforme EN175301-803 conforme DIN EN 175301-803 design quadrangular
Cabo de conexão	M16
Diâmetro admissível do cabo	6 ... 8 mm
Seção transversal do terminal	0,75 mm <sup>2</sup>
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 115 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	reforçado com PA
Material das vedações	HNBR