

Base de conexão CPPSC1-PRS-2-5-MP


Código da peça: 539902

Produto a ser descontinuado

para terminal de válvulas CPA-SC.

Produto será descontinuado. Disponível até 2014. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	10,5 mm
Separação das zonas de pressão	1 e 3 e 5
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	2
Identificação da posição da válvula	Etiqueta
Pressão de trabalho	10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura do meio	-5 ... 50 °C
Nível de pressão acústica	85 dB(A)
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Peso do produto	430 g
Interface da válvula, elétrica	de 3 pinos
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante com trilho DIN
Tipo de fixação	Opcional: com furo passante com trilho DIN
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14	M5
Conexão orifício de ventilação	M5
Conexão de escape de servopilotagem 82	M5
Conexão de escape de servopilotagem 82/84	M5
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 5	G1/8
Informação sobre material, base de conexão	Liga de alumínio anodizado