


# Conexão de fieldbus SPC200-COM-DN2

Código da peça: 540305

FESTO

Permite o acionamento através do fieldbus DeviceNet com as variantes de protocolo DeviceNet IO ou DeviceNet Profile.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade de saídas na seleção de registros	2 byte
Quantidade de saídas em Iniciar/Parar	2 ... 8 byte
Quantidade de entradas na seleção do registro	4 byte
Quantidade de entradas para Iniciar/Parar	2 ... 8 byte
Tipos de operação suportadas	Start/Stop Seleção do registro
Características de operação	Leitura e gravação das entradas e saídas Leitura e gravação de todos os registros do programa Leitura das posições efetivas Especificação digital do setpoint
Composição do aparelho	Interface DeviceNet
Suporte à configuração	Arquivo EDS
Diagnóstico específico do aparelho	através do byte de status através do WinPISA
Alimentação de tensão fieldbus c.c.	11 ... 30 V
Consumo típico de corrente, placa de função	50 mA
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	80 g
Área de endereçamento da interface de fieldbus	0 ... 63 °C
Design da interface de fieldbus	Variantes de protocolo: Device Net IO e Device Net Profile Separação galvânica Layer 1 conforme ISO/DIS 11898 Alta velocidade padrão até 1 Mbit Layer 2 conforme CAN especificação V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Conexão elétrica, interface de fieldbus	Régua de fixação de 5 pinos Open style:
Indicador LED específico do produto	Indicador de status de módulo e rede
Espaço de instalação	A partir de 3
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS