


# Válvula reguladora de vazão unidirecional VFOC-E-S6-Q6

Código da peça: 540363

FESTO

Com espigão para regulagem da velocidade de rotação ou velocidade de avanço e retorno de um atuador.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo unidirecional através da exaustão de ar
Conexão pneumática 1	QS-6
Conexão pneumática 2	Conexão rápida QS-6
Tipo de acionamento	manual
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Plug-in Com luva de encaixe
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	0 ... 270 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	170 ... 260 l/min
Pressão de trabalho	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido seco, lubrificado e não lubrificado
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal no sentido do estrangulamento 6 → 0 bar	0 ... 430 l/min
Vazão normal no sentido do bloqueio 6 → 0 bar	330 ... 400 l/min
Temperatura de armazenamento	-10 ... 40 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	21,6 g
Observação sobre conexão pneumática 2	Só é apropriado para conexões rápidas QS da Festo
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, parafuso vazado	Liga de alumínio anodizado transparente
Informação sobre material, anel de desengate	POM
Informação sobre material, parafuso de regulagem	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, conexão orientável	Injetados de zinco