



acionamento da válvula esfera

VZPR-BPD-22-R1

Código da peça: 540514

FESTO

Latão, com atuador de dupla ação DAPS 2/2 vias, diâmetro nominal 1",
PN40, rosca EN 10226-1.



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Válvula esfera de 2 vias Atuador giratório
Tipo de acionamento	elétrico pneumático
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de fixação	CNOMO com rosca interna
Conexão da válvula de processo	Rp1
Indicador da posição de comutação	Direção de botão = direção do fluxo
Diâmetro nominal DN	25
Pressão de trabalho acionamento da válvula esfera	1 ... 8,4 bar
Pressão nominal da válvula de processo	40
Temperatura do meio	-20 ... 150 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	1.800 g
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa