


Conjunto de manômetros DPA-40-10-MA-SET

Código da peça: 540781

FESTO

para multiplicador de pressão



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 837-1
Dimensão nominal do manômetro	27
Princípio construtivo	Manômetro do tubo de Bourdon
Tipo de fixação	com rosca externa
Pressão de trabalho	10 bar
Classe da precisão de medidas	4
Classe de proteção	IP43
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão pneumática	R1/8
Peso do produto	16 g