

válvula de abertura e fechamento MS4N-EM1

Código da peça: 541288

FESTO

Com rosca NPT.



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Princípio construtivo	Válvula de fechamento
Tipo de acionamento	manual
Função de ar de escape	não estrangulável
Tipo de pilotagem	direto
Função de válvula	3/2 vias biestável
Indicador de pressão	Preparado para G1/4 Preparado para G1/8 com sensor de pressão com manômetro
Pressão de trabalho	0 ... 14 bar
Vazão nominal padrão	1.200 ... 2.200 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Observações sobre material	Conforme RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com acessórios Opcional:
Posição de instalação	Nos dois lados
Sentido do fluxo	não reversível
Conexão pneumática 3	1/4 NPT
Material das vedações	TPE-U(PU)
Material do corpo	Injetados de alumínio